

C-EU Single Cable to Flange Clamp



CARACTERÍSTICAS

Supports single run of conduit

Attaches to beam flanges, angle iron, joists and other structural supports

Material: Aço
Acabamento: Hot-Dip Galvanized

ESPECIFICAÇÕES



Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	A	Torque (TQ)
C12EU	337300	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m
C36EU	337360	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m
C60EU	337420	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	A	Torque (TQ)
C64EU	337430	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

