

Cable Clamp



CARACTERÍSTICAS

For installation of single or multiple cables directly against concrete surface

Discrete low-profile clamp reduces visual impact

Halogen free


UV-stabilized

Material: Polypropylene

Temperatura: -10 to 85 °C

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Diâmetro do orifício de perfuração	Profundidade do orifício de perfuração	Static Load
SCDKS2040	800053	20 - 40 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS313	800050	3 - 13 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS620	800051	6 - 20 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS828	800052	8 - 28 mm	6mm	30mm	170N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

