

# Cable Tie Fastener




## CARACTERÍSTICAS

Can be attached to various nVent CADDY fasteners or screwed directly to a wall



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento         | Tamanho do orifício (HS) | A    | B    | Static Load |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------|------|-------------|
| CT                 | 170450           | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 8 mm                     | 9 mm | 2 mm | 40N         |
| CTS1               | 171600           | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 8 mm                     | 9 mm | 2 mm | 40N         |



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

