

Cable Tie with Flange Clip

CARACTERÍSTICAS

Used to support cables from beam flanges

Requires only a hammer to install

Comes complete with zip-tie



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Cable Tie	Diâmetro (Ø)
2H4CTBB	170210	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon Black	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon White	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon Black	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Stainless Steel 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon White	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon Black	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Stainless Steel 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Cable Tie	Diâmetro (Ø)
4H58CTBW	170190	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon White	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon Black	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Stainless Steel 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon White	10 - 70 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

