

Cable Tie Holder with Flange Clip



CARACTERÍSTICAS

Used to support cables from beam flanges

Requires only a hammer to install



ESPECIFICAÇÕES



Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	A	B
4H912CT	178540	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CTS1	160500	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	A	B
4H912CTSP25	172390	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
2H4CT	178510	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
4H912CT	178540	150N	ITB
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H1318CT	178545	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H912CTSP25	172390	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H58CTR5	191022	150N	
2H4CT	178510	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H58CTS1	170430	150N	



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

