

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger, M10 Rod



NÚMERO DE CATÁLOGO

038M0010EG

CARACTERÍSTICAS

Structural attachment used to join hanger rod to a structure

Provides full vertical rod adjustment



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 598290

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho da haste (RS): M10

Tamanho do tubo: 100" Max

Tamanho do orifício 1 (HS1): 13 mm

Tamanho do orifício 2 (HS2): 6.7 mm

Altura (H): 85 mm

Largura (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Static Load: 1112N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Load rating dependent on wood structure strength.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

