

108 Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN, 42.2 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

1080125EG

CARACTERÍSTICAS

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screws



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 597824

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Tamanho do tubo: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Diâmetro externo (OD): 42.2 mm



Tamanho do orifício (HS): 5.8 mm

A: 108 mm

B: 82.6 mm

C: 30.2 mm

Hanger Spacing: 1.95 m Max



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

