

108 Two Hole Strap for CPVC Pipe, 2" Pipe, 50 DN, 60.3 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

1080200EG

CARACTERÍSTICAS

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screws



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 597826

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Tamanho do tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Diâmetro externo (OD): 60.3 mm



Tamanho do orifício (HS): 5.8 mm

A: 125.4 mm

B: 100 mm

C: 30.2 mm

Hanger Spacing: 2.4 m Max



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

