

H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, 35–42 mm OD, 14–20 mm Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

20M912SM

CARACTERÍSTICAS

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 173780


Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour

Diâmetro externo (OD): 35 - 42 mm

Espessura do flange (FT): 14 - 20 mm

Static Load: 120N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

