

Beam Clamp Kit, 400 mm, 11 mm Max Flange


NÚMERO DE CATÁLOGO

2400EG

CARACTERÍSTICAS

Light duty system

Includes clamp and U channel



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 570180

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Length (L): 400mm

A: 25 mm

B: 25 mm

C: 65 mm

D: 25 mm

E: 30.5 mm

Static Load 1 (F1): 1700N

Static Load 2 (F2): 490N

Static Load 3 (F3): 340N

Altura (H): 12 mm

Largura (W): 25 mm

Espessura (T): 2 mm

Espessura do flange (FT): 11 mm Max

Tamanho do orifício (HS): 11 mm


Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Torque (TQ): 30 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For a secure grip the channel must extend to the outer edge of each beam clamp.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

