

Universal Beam Clamp, Plain, 9 mm Hole, 18 mm Max Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

30009MM

CARACTERÍSTICAS

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 389500

Material: Cast Iron

Acabamento: Electrogalvanized

Hole Type: Plain

Tamanho do orifício (HS): 9 mm

Espessura do flange (FT): 18 mm Max


A: 21 mm

Torque (TQ): 14 N·m Min

Static Load: 1200N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

