

3000 U-Channel, 600 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

3004EG

CARACTERÍSTICAS

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 570590

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Length (L): 600mm

Altura (H): 15 mm

Largura (W): 30 mm


Espessura (T): 2.5 mm

Tamanho do orifício (HS): 13 mm

X: 10.5 x 25 mm

A: 31.5 mm

B: 25 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

