

Universal Beam Clamp, Thick Flange, M10 Hole, Threaded



NÚMERO DE CATÁLOGO

310M10

CARACTERÍSTICAS

Universal beam clamp for thick beams



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 389890

Material: Cast Iron

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do orifício (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Espessura do flange (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load 1 (F1): 2200N

Static Load 2 (F2): 1100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

