


Twist Clip w/ 90° 5.8 mm Plain Hole, White, 1.5 mm Max Flange, 24 mm T-Grid



NÚMERO DE CATÁLOGO

4G24HWH

CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid

Fast, easy and secure twist-on installation

Designed to reduce scratching of T-grid

No tools required for installation



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 170500

Material: Spring Steel

Acabamento: Painted


Cor: Branco

Tamanho do orifício (HS): 5.8 mm

Espessura do flange (FT): 1.5 mm Max

T-Grid Size: 24mm

Static Load: 180N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

