


Hammer-On Flange Clip, Vertical Mount with Stud, 3–8 mm Flange, M6 Screw



NÚMERO DE CATÁLOGO

4H24IM11

CARACTERÍSTICAS

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

Fits most beams

Requires only a hammer to install

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 170140

Material: Spring Aço;Aço


Acabamento: nVent CADDY Armour;Electrogalvanized

Espessura do flange (FT): 3 - 8 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Comprimento do parafuso (L): 11mm

Static Load: 150N



Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência técnica

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência técnica

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

