

Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole



NÚMERO DE CATÁLOGO

4Z34

CARACTERÍSTICAS

Provides attachment of electrical boxes

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 170650

Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho da haste (RS): M4;M6;M8;M10

Tamanho do fio: 3.9 - 4.8 mm

Espessura do flange (FT): 3.0 - 9.5 mm

Tamanho do orifício (HS): 6.5 mm

Parafuso incluído: Não


Static Load 1 (F1): 110N

Static Load 2 (F2): 90N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

