

5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 500 mm, 3–30 mm Flange


NÚMERO DE CATÁLOGO

5500HD

CARACTERÍSTICAS

C-Channel system

Includes beam clamp and channel



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 335020

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 500mm



Channel Type: E5

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura do flange (FT): 3 - 30 mm

Torque (TQ): 30 N·m

A	Static Load 1 F1	Static Load 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

