

6000 Beam Clamp Kit, 300 mm, CC Strut, 3–30 mm Flange

NÚMERO DE CATÁLOGO


6300CCHD

CARACTERÍSTICAS

Back-to-back welded channels provide a smooth and easy adjustable fixing over the complete length of the channel

Pressure clamps grip the strut channel between two lips, protecting it from turning

Safe heavy duty fixing system for cable tray, duct or pipe



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 330000

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 300mm

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura do flange (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Torque (TQ): 30 N·m

Strut Type	A	Static Load 1 F1	Static Load 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

