

External Horizontal Wall Bracket, Steel, Electrogalv., E4 Channel, A, C Strut

NÚMERO DE CATÁLOGO

APYE4STRUTEG

CARACTERÍSTICAS

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 584751

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Channel Type: E4

Strut Type: A (41 x 41 mm);C (21 x 41 mm)

Altura (H): 50 mm


Largura (W): 144 mm

Espessura (T): 5 mm

A: 43 mm

B: 12 mm

C: 19 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

