

BC200-CD Conduit to Beam Clamp, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

BC200CD1B

CARACTERÍSTICAS

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 182220

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized


Diâmetro externo (OD): 19 - 25 mm

Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Tamanho da haste (RS): 6

Torque (TQ): 4 N·m

Static Load: 440N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

