

C-Channel Beam Clamp with U-Bolt, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 Channel, M6 Rod



NÚMERO DE CATÁLOGO

BCE03

CARACTERÍSTICAS

Beam clamp for C-Profiles

Complete with plate, U-bolt and fixings

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 585120

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Channel Type: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Tamanho da haste (RS): 6

Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Largura (W): 60 mm

Espessura (T): 4 mm

A: 20 mm


B: 36 mm

C: 70 mm

Static Load: 1250N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load is dependent on channel type and length.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

