

BSZ-M Concrete Screw, 35 mm Screw, M8, M10 Rod

NÚMERO DE CATÁLOGO

BSZM6X35EG

CARACTERÍSTICAS


Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete

Use in concrete with threaded rod

Removable anchor is ideal for temporary fixings

Approved for use in seismic design category C1



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 402690

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Comprimento do parafuso (L): 35mm

Tamanho da haste (RS): 8;10

Hex Dimension: 13mm


Diâmetro da broca: 6mm

Embedment Depth: 35 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

