

C-ES Cable to Vertical Flange Clamp, 6–12 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

C12ES

CARACTERÍSTICAS

Supports single run of cable

Attaches to beam flanges, angle iron, joists and other structural supports

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 337000

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized



Diâmetro externo (OD): 6 - 12 mm

A: 43 mm

Torque (TQ): 2 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

