

Multi-Function C-Clamp, Steel, Hot-dip galvanized, 4–20 mm Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

C20HD

CARACTERÍSTICAS

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 336100

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Espessura do flange (FT): 4 - 20 mm

Tamanho do orifício (HS): 14 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6


Comprimento do parafuso (L): 25mm

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 1100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

