

C-EC Cable to Strut Clamp, 20–24 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

C24EC

CARACTERÍSTICAS

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 337630

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Diâmetro externo (OD): 20 - 24 mm

Largura (W): 20 mm

Espessura (T): 1.5 mm




Torque (TQ): 2 N·m

A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

