

Strut Channel Type C, Slotted, Steel, Hot-dip galv., 800mm x 21mm x 41mm x 2,5mm

NÚMERO DE CATÁLOGO


C25H0800HD

CARACTERÍSTICAS

Cold formed channel, slotted

Strut channels for medium to heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 310534

Strut Type: C (21 x 41 mm)

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Espessura (T): 2.5 mm

Length (L): 800mm

Altura (H): 21 mm



Largura (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

