

Self-Cutting Cable Tie 22.67 kg Tensile Strength 279.4 mm Black 100 Count Bag

NÚMERO DE CATÁLOGO

CADTIESC11CBAP



The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.

CARACTERÍSTICAS

Eliminates sharp edges and protects exposed skin from cuts during installation

Lock and twist to cut, no cutting tools required

Different colors including a black UV-protected version to meet specific needs

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) compliant

Halogen free

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 601000

Material: Nylon;Stainless Steel 301 (EN 1.4310)

Em conformidade com: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)



Cor: Black

Length (L): 279.4mm

Largura (W): 4.32 mm

Temperatura da instalação: 0 °C Min

Temperatura de operação: -20 to 85 °C



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

