


Cantilever Arm with EOL Channel, 300 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

CE0L13H0300EG



CARACTERÍSTICAS

Perforated, cold rolled

Slotted backplate



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 599880

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Length (L): 300mm

Altura (H): 120 mm

Largura (W): 40 mm

Espessura (T): 1.25 mm

A: 18 mm

B: 27 mm

C: 15.5 mm


D: 60 mm

E: 4 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Tamanho do orifício (HS): 10.5 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

