

nVent CADDY Speed Link Light Pack com suporte p. pist. de pregos, 1mm cabo, 2m C

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLP1L2GBSF

O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a um suporte angular concebido para fixação direta, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrabaixo. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão utilizando uma vasta gama de pistolas de pregos para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e um suporte de encaixe da pistola de pregos para betão

Encaixa no bocal de pistolas de pregos a gás ou a bateria, permitindo a instalação sem utilização das mãos na estrutura ou no solo com a utilização de um poste

Suporte angular com perna mais comprida para maior espaço para ferramentas

Fixação rápida e fácil a plataformas de betão, aço ou metal compósito



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196092

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Wire Rope Length: 2m

A: 38 mm

B: 25.5 mm

Static Load: 100N

Espessura (T): 6.5 mm

Largura (W): 12.5 mm

Altura (H): 21 mm



Ângulo (α): 60 °

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A carga estática representa a carga estática do conjunto de encaixe da pistola de pregos. Consulte o fabricante dos pregos para avaliar a carga estática dos mesmos e o tipo de betão utilizado para a instalação. A carga máxima corresponde à carga estática mais baixa indicada pelo fabricante dos pregos ou à carga publicada para o conjunto.

O encaixe é compatível com as pistolas de pregos BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou equivalentes.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

