


Kit de carretel, 150mx1mm cabo e 100 ganchos para ferramentas de 10 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLP1L500PACK



O kit de carretel para sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link inclui um carretel de 150 metros de comprimento e um cabo de aço com 1 mm, juntamente com 100 dispositivos de bloqueio de perfil ultrabaixo. A embalagem inteligente permite que os empreiteiros extraiam e cortem o comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa, tornando-a uma solução ideal para qualquer electricista. O dispositivo de bloqueio apresenta um acabamento estético e polido e possui uma capacidade de carga de 10 kg, sendo ideal para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O kit inclui um carretel de cabo de aço nVent CADDY Speed Link e dispositivos de bloqueio nVent CADDY Speed Link CLP

O carretel de cabo e os dispositivos de bloqueio são embalados em conjunto, simplificando o transporte para o local de trabalho e reduzindo o inventário

A embalagem permite aos utilizadores finais extrair e cortar qualquer comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa

Ideal para retrabalhos e instalações nos quais podem ser necessários comprimentos de cabo personalizados

Cabo de aço construído a partir de sete feixes de sete fios de aço para aeronaves

A libertação sem chave do sistema de empurrar/puxar permite efetuar ajustes de forma fácil

O dispositivo de bloqueio de perfil baixo minimiza o impacto visual

Os tubos de libertação sem chave são fáceis de utilizar com luvas

O mecanismo de bloqueio de dupla face permite efetuar ajustes de altura de forma simples

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196095

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Length: 150m

Number of Locking Devices: 100

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

