

Wire Rope Cutter, #36 Brace, 6 mm Max Cable Diameter

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBC48

CARACTERÍSTICAS

Designed to cut steel stranded wires

Special blade design reduces wire rope fraying

With anti-jamming mechanism



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 402536

Material: Aço

Brace Size: #36

Cable Diameter: 6mm

Length: 600mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For brace sizes #12 and #18 use SLWC Wire Rope Cutter.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

