

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, Plain, 48.3mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

DIN048PL



CARACTERÍSTICAS

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 400157

Material: Aço

Acabamento: Plain

Diâmetro externo (OD): 48.3 mm

Tamanho do tubo: 1 1/2"


NB/DN: 40

Tamanho do orifício (HS): 11.5 mm

Largura (W): 30 mm

Espessura (T): 5 mm

A: 88 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

