

ECN Nut for C-Channel E0/E0L/E1, M10 Rod

NÚMERO DE CATÁLOGO

E01CNM10

CARACTERÍSTICAS

Channel nut for C-Profiles



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 315350

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Channel Type: E0;E0L;E1

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura (T): 4 mm



A: 23 mm

B: 14 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1000 N
E0L	1000 N
E1	1600 N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

