

Strut Channel Type E, Slotted, Steel, Pregalv., 6 m x 83 mm x 41 mm x 2.5 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

E25H6000PG

CARACTERÍSTICAS

Cold formed channel, slotted



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 310605

Strut Type: E (83 x 41 mm)

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Espessura (T): 2.5 mm

Length (L): 6000mm

Altura (H): 83 mm


Largura (W): 41 mm

A: 22.3 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

