

BC-MSM Conduit to Beam Clamp, Side Mount, 50–60 mm OD, 16 mm Max Flange

NÚMERO DE CATÁLOGO


EBC32MSM

CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 172690

Material: Spring Steel


Acabamento: nVent CADDY Armour

Diâmetro externo (OD): 50 - 60 mm

Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 110N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

