

# BC-M Conduit to Beam Clamp, 14–18 mm OD, 16 mm Max Flange



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EBC6M**

## CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 172580

Material: Spring Steel


Acabamento: nVent CADDY Armour

Diâmetro externo (OD): 14 - 18 mm

Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 450N



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

