

EBC Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

EBCSP25

CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 172430

Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho da haste (RS): 6

Tamanho do orifício (HS): 10.5 mm


Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 450N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

