

EER-Ti/T Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger, M6 Hole, Threaded, 0.8–3 mm Flange

NÚMERO DE CATÁLOGO

EERTIM6

CARACTERÍSTICAS

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 173120

Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho do orifício (HS): 6 mm

Hole Type: Threaded

Espessura do flange (FT): 0.8 - 3 mm


Diâmetro da broca: 7mm

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

