

FCS Height Adjustable Loop Hanger, 2" Pipe, 50 DN, 60 mm OD, M8 Rod



NÚMERO DE CATÁLOGO

FCS0200M8

CARACTERÍSTICAS

Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger

Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe

Package includes all necessary hardware for installation



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 597966

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanizado

Tamanho do tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Diâmetro externo (OD): 60 mm

Tamanho da haste (RS): M8

Largura (W): 10 mm



A: 112 mm

B: 50 mm

C: 20 mm

Static Load: 2000N

Tamanho da chave inglesa: 13 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

