

FCS Height Adjustable Loop Hanger, 3" Pipe, 80 DN, 89 mm OD, M10 Rod



NÚMERO DE CATÁLOGO

FCS0300M10

CARACTERÍSTICAS

Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger

Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe

Package includes all necessary hardware for installation



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 597975

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do tubo: 3"

NB/DN: 80

Diâmetro externo (OD): 89 mm

Tamanho da haste (RS): M10

Largura (W): 10 mm



A: 164 mm

B: 83 mm

C: 39 mm

Static Load: 3500N

Tamanho da chave inglesa: 15 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

