

# Universal Anchor, 6–8 mm Screw

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**FPN10**

## CARACTERÍSTICAS

Expansion fixing for wood or drywall / plasterboard screws

For use in concrete, brick and lightweight concrete



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 570730

Material: Nylon

Static Load Safety Factor: 5:1

Diâmetro do parafuso: 6 - 8 mm

Length: 50mm

Diâmetro da broca: 10mm

Profundidade do orifício de perfuração: 60mm

Static Load 1: 1500N

Static Load 2: 850N

Static Load 3: 800N

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick Mz 20. Refer to Static Load 3 when anchoring in solid sand-lime brick KS 20.

Static loads are calculated using the maximum Screw Diameter.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

[nVent.com/GRDDT](http://nVent.com/GRDDT)

