

FPN Universal Anchor, 8–10 mm Screw

NÚMERO DE CATÁLOGO

FPN12

CARACTERÍSTICAS

Expansion fixing for wood or drywall / plasterboard screws

For use in concrete, brick and lightweight concrete



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 570740

Material: Nylon

Static Load Safety Factor: 5:1

Diâmetro do parafuso: 8 - 10 mm

Length: 60mm

Diâmetro da broca: 12mm

Profundidade do orifício de perfuração: 70mm

Static Load 1: 1800N

Static Load 2: 950N

Static Load 3: 800N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick Mz 20. Refer to Static Load 3 when anchoring in solid sand-lime brick KS 20.

Static loads are calculated using the maximum Screw Diameter.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

