

Rubber Profile for C-Channel, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Channel, 30 m



NÚMERO DE CATÁLOGO

ISOE01

CARACTERÍSTICAS

EPDM insulation profile to prevent contact between support and ventilation duct

For use with C-Profiles

Can be used with threaded rods up to M10

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 400914

Material: EPDM-SBR Rubber

Temperatura: -50 to 110 °C


Channel Type: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Length (L): 30m

Altura (H): 6 mm

Largura (W): 31 mm

Tamanho do orifício (HS): 8.5 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

