

Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted, HD, 500 mm x 41 mm x 82 mm x 2.5 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

KAA25H0500HD

CARACTERÍSTICAS

Channel welded back to back

Welded on flat mounting plate



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 311419

Strut Type: AA (83 x 41 mm)

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 500mm

Altura (H): 165 mm

Largura (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 82 mm




D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Espessura (T): 2.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

