


# Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**KCC25H0600HD**

## CARACTERÍSTICAS

Welded back to back on flat mounting plate



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 311825

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 600mm

Altura (H): 133 mm

Largura (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 41 mm




D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Espessura (T): 2.5 mm

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

