

Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket, 7 mm Hole 1, Plain, M10 Hole 2, Threaded

NÚMERO DE CATÁLOGO

M10TIB

CARACTERÍSTICAS

Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 175030

Material: Spring Aço;Aço

Acabamento: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Tamanho do orifício 1 (HS1): 7 mm

Hole Type 1: Plain

Tamanho do orifício 2 (HS2): 10 mm


Hole Type 2: Threaded

Static Load: 700N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Loads indicated are for nVent CADDY Fasteners only.

Method of attachment to structure must be evaluated separately.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

