

# Oval Pipe Clamp with Nut, DN16, 18, M8, M10 Rod

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**MXOVDN1618EG**

## CARACTERÍSTICAS

Designed to support pre-insulated twin tubes and integrated power cable for solar heat collectors

Shape of clamp provides a stable attachment to wall or ceiling



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 401245

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

NB/DN: 16; 18

Tamanho da haste (RS): M8;M10

A: 51 mm

B: 88 mm

Largura (W): 20 mm

Espessura (T): 2 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Comprimento do parafuso (L): 20mm



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

