

Rooftop Pyramid H-Frame Post Base, Foam

NÚMERO DE CATÁLOGO

PHB

CARACTERÍSTICAS

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Mounting hardware pre-installed in bases

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 360422

Material: Aço;Polypropylene;Polietileno

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Rooftop Interface: Foam

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Altura (H): 117 mm



Length (L): 314mm

Largura (W): 314 mm

Surface Area: 0.09m²

Peso unitário: 1.8 kg

Static Load: 3335N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

