

# C-Channel U-Shaped Washer, 39 mm x 17.5 mm, 8.5 mm Hole



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**PLNE3408**

## CARACTERÍSTICAS

U-shaped wrap around washer

For use with C-Profiles

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 588280

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

A: 39 mm



B: 30 mm

C: 17.5 mm

Espessura (T): 3 mm

Tamanho do orifício (HS): 8.5 mm

Channel Type: E2;E3;E4



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

