

Threaded Bridle Ring, 16 mm dia, M8 Screw, Metal



NÚMERO DE CATÁLOGO

PTB8

CARACTERÍSTICAS

Combine bridle rings with other nVent CADDY fasteners to support cables from flange, purlin, drop wire, t-grid, etc.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 172922

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro: 16 mm

Diâmetro do parafuso: 8

Screw Type: Metal

Comprimento do parafuso: 32mm

Ultimate Static Load: 220N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bridle Rings not recommended for high performance cables. See nVent CADDY Cat HP J-Hook System.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

